




|              |              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата | Перв. примен. |
|              |              |              |              |              |               |

М483-4.000.00.00 УЧ



Изделие крышка поз.4 условно не показана



1. Размеры для справок.
2. Водухораспределитель Р483-4 обернуть в бумагу поз.13, закрепить лентой поз.12 к поддону поз.1 затем установить стенки 2,3 и крышку поз.4.
3. Упаковать ящик лентой поз.12.
4. Манипуляционные знаки 1 и 11 маркировать по ГОСТ14192-96. Эмаль ПФ-115, черная, ГОСТ6465-76.

|                      |  |  |  |      |       |         |
|----------------------|--|--|--|------|-------|---------|
| М483-4.000.00.00 УЧ  |  |  |  | Ящик |       |         |
| Упаковочный чертеж   |  |  |  | Лит. | Масса | Масштаб |
| Изм. Лист            |  |  |  | 1:5  |       | 1       |
| Разраб. Шукшаев А.Б. |  |  |  | Лист |       | Листов  |
| Проб.                |  |  |  | 1    |       | 1       |
| Т.контр.             |  |  |  | 1    |       | 1       |
| Н.контр.             |  |  |  | 1    |       | 1       |
| Утв.                 |  |  |  | 1    |       | 1       |